

Garant GRIDLINE

**Dulap de scule complet cu sertare 200 kg, 46×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 1000/6****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 931415 1000/6 |
| GTIN               | 4062406065751 |
| Clasa articolului  | 9GK           |

**Descriere****Execuție:**

Dulap de scule echipat complet 50×28G, cu sertare 46×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială.

Sertare cu locașuri de prindere la intervale de 50 mm sau în rastru 2G (începând de la înălțimea frontală a sertarului de 75 mm). Siguranța pentru deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Sertar **50 mm** cu o capacitate portantă de **75 kg**. Sertar **75 mm** cu o capacitate portantă de **200 kg**.

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure o fixare suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Pot fi folosiți doar pereți despărțitori demontabili GridLine, în lățimi de 2G, 4G, 6G, 8G, 10G sau 12 G.

**Descriere tehnică**

|  |  |
|--|--|
| Adâncimea utilă a sertarelor în G                          | 24   |
| Înălțimea utilă pentru sertare                             | 900 mm   |
| Adâncime   | 700 mm   |
| Lățime   | 1250 mm  |
| Sertare cu înălțime frontală                               | 75 mm  |
| Sertare cu înălțime frontală                               | 100 mm   |
| Sertare cu înălțime frontală                               | 125 mm   |
| Sertare cu înălțime frontală                               | 150 mm   |
| Sertare cu înălțime frontală                               | 200 mm   |
| Sertare cu înălțime frontală                               | 250 mm   |
| Număr de uși   | 0  |
| Înălțimea utilă  | 900 mm   |
| Lățimea utilă a sertarelor în G                            | 46   |
| Lățime utilă sertare                                       | 1150 mm  |
| Sistem electronic de închidere – convertibil               | da   |
| Număr de sertare   | 6  |
| Adâncime utilă sertare                                     | 600 mm   |
| Greutate   | 197 kg   |
| Suprafață utilă a sertarelor în G                          | 46×24  |
| Înălțime   | 1000 mm  |
| Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime | nu   |
| Număr raft culisant  | 0  |
| Grosimea materialului                                      | 1,2 mm   |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant             | 200 kg   |
| Deschiderea sertarului (parțială / completă)               | 100 %  |
| Deschiderea sertarului                                     | Încuietoare anti-alunecare                                     |
| Egalizarea înălțimii la intervale                          | 25 mm  |
| Încuietoare cilindrică                                     | Element modular de inserție                                    |
| Selectarea culorii   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Caracteristici nume produs | 46x24G         |
| Tip produs                 | Dulap de scule |

## Accesorii

|   |             |
|---|-------------|
| Șild pentru GridLine Tip HU21                             | 914227 HU21 |
| Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm        | 931455 75   |
| Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 125 mm       | 931455 125  |
| Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 200 mm       | 931455 200  |
| Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm       | 931455 100  |
| Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 250 mm       | 931455 250  |
| Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm       | 931455 150  |
| Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 300 mm       | 931455 300  |
| Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 1000 mm | 931435 1000 |