

bimos

Taburet rotativ, spumă PU, cu role**Date comandă**

Numărul de comandă	965396
GTIN	4016849295626
Clasa articolului	96B

Descriere**Execuție:**

Picior în formă de stea cu 5 brațe din plastic. Înălțimea scaunului poate fi reglată prin intermediul arcului sub presiune pentru siguranță cu inel de destindere. Suprafața scaunului din spumă poliuretanică robustă.

Ø picior în formă de stea 640 mm.

Ø scaun 350 mm.

Standard:**DIN 68877****Descriere tehnică**

Culoarea materialului scaunului	negru
Ø piciorului în formă de stea	640 mm
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Execuția rozelor	Role moi cu frână pentru podele dure, dependente de sarcină

Ø scaunului	350 mm
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Materialul suprafeței de așezare	Spumă PU
Standard	DIN 68877
Execuția piciorului în stea	Set de role
Materialul piciorului în stea	Plastic
Capacitate portantă	120 kg
Egalizarea înălțimii Tip	Inel de destindere
Serie	Base-Tec
Execuție	cu role
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	430 - 600 mm
Tip produs	Taburet

Accesorii

Role(1 set = 5 buc.)	963187
----------------------	--------