

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260318 25/11
GTIN	4062406065966
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	11 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Lungime activă $L_1$	200 mm
Unghi de reglare $\kappa$	93 grad
Decalaj central $L_3$	16 mm
Cod ISO Suport	E25S SDUCR/L11
Înălțime de strângere $L_2$	24 mm
Lungimea totală $L$	250 mm
Ø cozii $D_s$	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

---

**Accesorii**

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije  
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500