

bimos

Taburet rotativ, spumă PU, cu glisor și inel pentru picior**Date comandă**

Numărul de comandă	965397
GTIN	4016849295633
Clasa articolului	96B

Descriere**Execuție:**

Picior în formă de stea cu 5 brațe din plastic. Înălțimea scaunului poate fi reglată prin intermediul arcului sub presiune pentru siguranță cu inel de destindere. Suprafața scaunului din spumă poliuretanică robustă.

Ø picior în formă de stea 680 mm, inel pentru picior reglabil pe înălțime.

Ø scaun 350 mm.

Standard:**DIN 68877**

Capacitate portantă scaun: 120 kg

Interval de reglare pe înălțime: 570 - 850 mm

Ø scaunului: 350 mm

Culoarea materialului scaunului: negru

Descriere tehnică

Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Culoarea materialului scaunului	negru
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe

Materialul suprafeței de așezare	Spumă PU
Ø scaunului	350 mm
Standard	DIN 68877
Materialul piciorului în stea	Plastic
Capacitate portantă	120 kg
Execuția piciorului în stea	Glisor cu inel pentru picior
Ø piciorului în formă de stea	680 mm
Egalizarea înălțimii Tip	Inel de destindere
Serie	Base-Tec
Execuție	taburet înalt
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	570 - 850 mm
Tip produs	Taburet

Accesorii

Dispozitiv de alunecare pe podea (1 set = 5 buc.)	963188
---	--------