

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260319 25/11
GTIN	4062406065973
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	250 mm
Cod ISO Suport	E25S SDUCR/L11
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Mărimea plăcuței	11 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	32 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	24 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	16 mm
Lungime activă L <sub>1</sub>	200 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Ø cozii D <sub>s</sub>	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

---

**Accesorii**

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije  
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500