

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260321 25/11
GTIN	4062406066079
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	E25S SDQCR/L11
Lungimea totală L	250 mm
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Înălțime de strângere L ₂	24 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Lungime activă L ₁	200 mm
Decalaj central L ₃	16 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Mărimea plăcuței	11 mm
Ø cozii D _s	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500