

Garant GRIDLINE

Dulap de scule complet cu sertare 200 kg, 56×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 1250/8**Date comandă**

Numărul de comandă	931505 1250/8
GTIN	4062406066208
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Dulap de scule echipat complet 60×28G, cu sertare 56×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere la intervale de 50 mm sau în rastru 2G (începând de la înălțimea frontală a sertarului de 75 mm). Siguranța pentru deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure o fixare suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Pot fi folosiți doar pereți despărțitori demontabili GridLine, în lățimi de 2G, 4G, 6G, 8G, 10G sau 12 G.

Descriere tehnică

Adâncime	700 mm
----------	--------

Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	125 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	200 mm
Sertare cu înălțime frontală	200 mm
Înălțimea utilă	1150 mm
Lățime	1500 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	56×24
Înălțime	1250 mm
Număr de sertare	8
Adâncime utilă sertare	600 mm
Lățime utilă sertare	1400 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	56
Număr de uși	0
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Înălțimea utilă pentru sertare	1150 mm
Greutate	290 kg
Număr raft culisant	0
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	200 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție

Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	56x24G
Tip produs	Dulap de scule

Accesorii

Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 200 mm	931555 200
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 125 mm	931555 125
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	931555 75
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm	931555 150
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 250 mm	931555 250
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 300 mm	931555 300
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	931555 100
Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 1250 mm	931535 1250