

Garant GRIDLINE

**Dulap de scule complet cu sertare 200 kg, 56×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 1250/9****Date comandă**

Numărul de comandă	931505 1250/9
GTIN	4062406066215
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Dulap de scule echipat complet 60×28G, cu sertare 56×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere la intervale de 50 mm sau în rastru 2G (începând de la înălțimea frontală a sertarului de 75 mm). Siguranța pentru deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure o fixare suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Pot fi folosiți doar pereți despărțitori demontabili GridLine, în lățimi de 2G, 4G, 6G, 8G, 10G sau 12 G.

**Descriere tehnică**

Adâncime	700 mm
----------	--------

Lățime	1500 mm
Număr de uși	0
Număr de sertare	9
Lățimea utilă a sertarelor în G	56
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	125 mm
Sertare cu înălțime frontală	125 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	200 mm
Sertare cu înălțime frontală	200 mm
Înălțime	1250 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	56×24
Greutate	308 kg
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Înălțimea utilă pentru sertare	1150 mm
Înălțimea utilă	1150 mm
Adâncime utilă sertare	600 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Lățime utilă sertare	1400 mm
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Număr raft culisant	0
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	200 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm

Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	56x24G
Tip produs	Dulap de scule

## Accesorii

Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	931555 100
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 250 mm	931555 250
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm	931555 150
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 125 mm	931555 125
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 300 mm	931555 300
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 200 mm	931555 200
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Sertar,200 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	931555 75
Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 1250 mm	931535 1250