

Garant GRIDLINE

Corpul dulapului de scule pentru sertare, 56×24G, Înălțime: 1000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	931535 1000
GTIN	4062406066239
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Carcasă pentru dulap de scule 60×28G, potrivit pentru sertare 56×24G. Pentru prinderea sertarelor la intervale de 25 mm. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Adaptat pentru:

Sertare Cod 931555; 931556.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

La montarea carcasei pentru dulap de scule cu sertare trebuie să se aibă în vedere că suma înălțimilor frontale individuale ale sertarelor trebuie să fie egală cu înălțimea utilă a dulapului.

Descriere tehnică

Înălțime	1000 mm
Lățime	1500 mm
Lățime în G	60
Înălțimea utilă	900 mm
Greutate	67 kg
Adâncime	700 mm

Adâncime în G	28
Înălțimea utilă pentru sertare	900 mm
Număr de uși	0
Execuție	pentru echiparea individuală
Capacitate portantă maximă	4000 kg
Număr de sertare	0
Număr raft culisant	0
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	56×24G
Tip produs	Carcasă dulap de scule

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
-------------------------------	-------------