

Garant GRIDLINE

Dulap pe colț complet, cu raft intermediar, Înălțime: 1000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	931910 1000
GTIN	4062406066253
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Dulap pe colț cu 2 uși, cu posibilitate de închidere centrală cu mânerul de împingere cu încuietoare cilindrică. Cu un raft intermediar fix.

Aplicație:

Ca variantă pe colț pentru toate dulapurile de scule cu **adâncime 28G**.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Înălțime	1000 mm
Lățime	841 mm
Adâncime	841 mm
Latura frontală a dulapului	Ușă batantă din tablă masivă
Greutate	65 kg
Poziționarea mânerului	sus
Număr de rafturi de depozitare fixe	1

Grosimea materialului	1,2 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap pe colț

Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip HU12	914226 HU12
---	-------------