

Garant
Capete de frezat la 90°, Coadă Weldon, Ø D / număr de dinți Z: 12/1mm

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 215800 12/1 |
| GTIN | 4045197702647 |
| Clasa articolului | 210 |

Descriere
Aplicație:
Utilizare universală pentru toate materialele.

- Frezare pe colț și frezarea canalelor, copiere în interior, frezare circulară, frezare circulară a găurii, frezarea circumferinței.

Notă:

 GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

- Înlocuiți șuruburile de strângere ale plăcuței amovibile după o perioadă îndelungată de utilizare. Se va monta doar bine unsă (de ex. cu pastă de cupru).

Descriere tehnică

| | |
|---|----------------------|
| Ø tăişului D_c | 12 mm |
| Lungime activă L_1 | 28 mm |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | AP.. 1003.. |
| Ø cozii D_s h6 | 16 mm |
| Lungimea totală L_{ges} | 80 mm |
| Număr de dinți Z | 1 |
| Lungime de așezare cu înclinație α_{max} | 6,85 mm |
| Frezare circulară a găurii Ø D_{max} | 22 mm |

| | |
|---|----------------------|
| Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$ | 21 mm |
| Unghi de așezare cu înclinație α_{\max} | 2,09 grad |
| $\varnothing D_3$ | 9 mm |
| Tip de coadă | Coadă Weldon |
| Unghi de reglare κ | 90 grad |
| Utilizarea frezei | Frezare pe colț |
| Utilizarea frezei | Frezare circulară |
| Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată |
| Răcire interioară | da |
| Strategie de așchiere | MTC |
| Schimbare sculă | PowerCard |
| Tip produs | Freză |

Accesorii

| | |
|---|------------|
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm | 211750 1,2 |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. | 219814 |
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |