


**Burghiu elicoidal HSS Cod 114000 ca set de schimb, neacoperit, Tip: 1-6****Date comandă**

Numărul de comandă	115020 1-6
GTIN	4045197024091
Clasa articolului	12B

**Descriere****Execuție:**

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.

Răcire interioară: nu

Coadă tip: Coadă cilindrică

Număr de dinți Z: 2

Domeniu de găurire: 1 - 6 mm

Număr de burghie: 51

Increment: 0,1 mm

**Descriere tehnică**

Număr de burghie	51
Increment	0,1 mm
Domeniu de găurire	1 - 6 mm
Coadă tip	Coadă cilindrică
Număr de dinți Z	2
Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	HSS
Tip	N

Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	118 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

## Accesorii

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 2,7 mm	114000 2,7
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 5,9 mm	114000 5,9
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 1,9 mm	114000 1,9
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 3,2 mm	114000 3,2
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 3,6 mm	114000 3,6
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 2,9 mm	114000 2,9
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 4,8 mm	114000 4,8
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 3,1 mm	114000 3,1
	114000 4,9

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 4,9 mm

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 1,6 mm

114000 1,6

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 3,7 mm

114000 3,7

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 4,3 mm

114000 4,3

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 1,3 mm

114000 1,3

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 2,1 mm

114000 2,1

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 5,1 mm

114000 5,1

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 1,4 mm

114000 1,4

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 5,8 mm

114000 5,8

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 5,5 mm

114000 5,5

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 5,7 mm

114000 5,7

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 4,1 mm

114000 4,1

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 4,5 mm

114000 4,5

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 2,5 mm

114000 2,5

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 2,3 mm

114000 2,3

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 3,5 mm

114000 3,5

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 2 mm

114000 2

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 4,7 mm

114000 4,7

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 5,4 mm	114000 5,4
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 4,4 mm	114000 4,4
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 3,9 mm	114000 3,9
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 5,3 mm	114000 5,3
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 1,7 mm	114000 1,7
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 2,8 mm	114000 2,8
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 3,8 mm	114000 3,8
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 2,4 mm	114000 2,4
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 3,4 mm	114000 3,4
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 4,6 mm	114000 4,6
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 1,1 mm	114000 1,1
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 1,2 mm	114000 1,2
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 5,6 mm	114000 5,6
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 5,2 mm	114000 5,2
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 2,6 mm	114000 2,6
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 2,2 mm	114000 2,2

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N Ø DC h8 1,8 mm	114000 1,8