

Garant**Capete de frezat la 90°, Coadă Weldon, Ø D / Număr de dinți Z: 25/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215840 25/2
GTIN	4045197702845
Clasa articolului	210

Descriere**Aplicație:****Utilizare universală pentru toate materialele.**

- **Frezare pe colț și frezarea canalelor, copiere în interior, frezare circulară, frezare circulară a găurii, frezarea circumferinței.**

Pentru operații de găurire și de prelucrare a canalelor.

Notă:GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

- **Înlocuiți șuruburile de strângere ale plăcuței amovibile după o perioadă îndelungată de utilizare. Se va monta doar bine unsă (de ex. cu pastă de cupru).**

Descriere tehnică

Ø cozii D _s h6	25 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1003..
Lungime activă L ₁	50 mm
Ø tăişului D _c	25 mm
L ₂	9 mm
Lungimea totală L _{ges}	110 mm
Adâncime maximă de aşchiere a _{p max}	19 mm
Număr efectiv de tăişuri Z _{ef}	2

Număr plăcuțe amovibile	3
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219814
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP