

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței:
0408/04mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260318 0408/04
GTIN	4062406066307
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	5,6 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 04T0..
Lungimea totală L	80 mm
Decalaj central L_3	3 mm
Înălțime de strângere L_2	7,5 mm
Mărimea plăcuței	4 mm
Cod ISO Suport	E0408F SDUCR/L04
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Lățime gât L_4	4 mm
Lungime cap L_1	26 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Adâncime utilă T	1,5 mm
Ø cozii D_5	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D

Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500