

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței:  
0408/04mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260319 0408/04
GTIN	4062406066710
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	4 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Lățime gât $L_4$	4 mm
Înălțime de strângere $L_2$	7,5 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	5,6 mm
Lungime cap $L_1$	26 mm
Decalaj central $L_3$	3 mm
Cod ISO Suport	E0408F SDUCR/L04
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 04T0..
Lungimea totală $L$	80 mm
Unghi de reglare $\kappa$	93 grad
Adâncime utilă $T$	1,5 mm
Ø cozii $D_s$	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D

Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500