

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 10/04mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260345 10/04
GTIN	4062406066772
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	100 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	12,5 mm
Înălțime de strângere $L_2$	9 mm
Mărimea plăcuței	4 mm
Unghi de reglare $\kappa$	93 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 04T0..
Lungime cap $L_1$	22 mm
Cod ISO Suport	A10H SDXCR/L04
Decalaj central $L_3$	7 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Adâncime utilă T	5 mm
Ø cozii $D_s$	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

---

**Accesorii**

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX5

674248 TX5

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije  
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500