

NT TOOL**Mandrină de forță, SK 50, Ø D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300787 20
GTIN	2050001771759
Clasa articolului	33K

Descriere**Execuție:**

- Frecare redusă datorită rulmenților cu ace.
- Protejate cu un strat de acoperire anticoroziv.
- Etanșe la praf și la apă.
- Forța de strângere foarte ridicată mărește durabilitatea și îmbunătățește suprafața.
- Plajă de strângere flexibilă datorită bușelor elastice.
- Prindere centrică a sculei cu concentricitate optimă.
- Alimentare interioară cu lichid de răcire.

Avantaj:

- Durabilitate mărită a sculelor
- Proprietăți de atenuare a vibrațiilor.
- Stabilitate ridicată datorită piuliței de strângere întărite

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică.

Livrare:

Cu piuliță de strângere.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere Cod 308600 – 308806.

Bușe elastice Cod 309575 – 309576.

Descriere tehnică

Ø exterior bușă elastică D	52 mm
cheie cu dinte recomandată Cod 628400	52 / 55

Lungime activă dimensiune A	105 mm
Ø de prindere D ₁	20 mm
Forță de strângere până la	1000 Nm
Suport	SK 50
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină de forță

Accesorii

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 6 mm	309576 6
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 8 mm	309575 8
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 12 mm	309576 12
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 14 mm	309576 14
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 12 mm	309575 12

Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 10 mm	309576 10
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 25 mm	309576 25
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 20 mm	309576 20
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 16 mm	309576 16
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 16 mm	309575 16
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 14 mm	309575 14
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 6 mm	309575 6
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 10 mm	309575 10

Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de
strângere d 8 mm

309576 8