

**Garant****Bare de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 0408/04mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260342 0408/04
GTIN	4062406066802
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Ø minim al găurii prealabile $D_{min}$	5,2 mm
Lățime gât $L_4$	4 mm
Decalaj central $L_3$	3 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 04T0..
Înălțime de strângere $L_2$	7,5 mm
Lungimea totală $L$	80 mm
Cod ISO Suport	A0408F SDUCR/L04
Lungime cap $L_1$	15 mm
Unghi de reglare $\kappa$	93 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Mărimea plăcuței	4 mm
Adâncime utilă $T$	1,5 mm
Ø cozii $D_s$	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500