

Garant**Bare de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 0408/04mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260343 0408/04
GTIN	4062406066819
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	80 mm
Lățime gât L ₄	4 mm
Cod ISO Suport	A0408F SDUCR/L04
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 04T0..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Lungime cap L ₁	15 mm
Decalaj central L ₃	3 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Mărimea plăcuței	4 mm
Înălțime de strângere L ₂	7,5 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	5,2 mm
Adâncime utilă T	1,5 mm
Ø cozii D _s	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500