

**Mașină de găurit pe colț, Tip: 720551****Date comandă**

Numărul de comandă	075120 720551
--------------------	---------------

GTIN	4014586878843
------	---------------

Clasa articolului	03F
-------------------	-----

Descriere**Execuție:****Fein Mașină de găurit pe colț –**

- Lungimea cutiei de viteze este de numai 96 mm incluzând și mandrina, distanța până la colț 17 mm.
- Comutator integrat cu schimbător de sens pentru manevrare confortabilă.
- Prindere conică a arborelui portburghiu pentru rotire precisă și fără bătaie.
- Compactă, pentru lucrări în locuri greu accesibile.
- Reglare electronică progresivă a turației, pentru o găurire ușoară.

Avantaj:

Pentru lucrări în locuri greu accesibile.

Livrare:

Inclusiv 1 mandrină specială cu coroană dințată de 0,8 – 10 mm.

Notă:

Burghiile elicoidale recomandate sunt prezentate începând de la Cod 114000.

Denumirea producătorului: WBP10

Putere absorbită: 500 W

Turație maximă: 0 - 1830 min⁻¹

Suport pentru mandrină: B10

Domeniul de strângere a mandrinei: 0,8 - 10 mm

Ø maxim de găurire spiralată în oțel, treapta 1: 10 mm

Descriere tehnică

Greutate	1,5 kg
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Denumirea producătorului	WBP10
Domeniul de strângere a mandrinei	0,8 - 10 mm
Suport pentru mandrină	B10
Putere absorbită	500 W
Turație maximă	0 - 1830 min ⁻¹
Ø maxim de găurire spiralată în oțel, treapta 1	10 mm
Ø maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 1	25 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
recomandat pentru material	Oțel
Tip produs	Mașină de găurit