

**NT TOOL****Mandrină de forță, HSK-A 100, Ø D1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	305538 32
GTIN	2050001772077
Clasa articolului	33K

**Descriere****Execuție:**

- **Frecare redusă datorită rulmenților cu ace.**
- **Protecție cu un strat de acoperire anticoroziv.**
- **Etanșeitate la praf și la apă.**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Forța de strângere foarte ridicată mărește durabilitatea și îmbunătățește suprafața.**
- **Prindere centrică a sculei cu concentricitate optimă.**
- **Alimentare interioară cu lichid de răcire.**
- **Forță de strângere de până la 4000 Nm.**

**Avantaj:**

Durabilitate ridicată a sculelor. Proprietăți de atenuare a vibrațiilor. Stabilitate ridicată datorită piuliței de strângere întărite.

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică.

**Livrare:**

Inclusiv piuliță de strângere.

**Accesorii opționale:**

Conductă de răcire Cod 309880, bușe elastice Cod 309566 – 309570, respectiv Cod 309575 – 309576.

**Descriere tehnică**

Ø de prindere D <sub>1</sub>	32 mm
------------------------------	-------

cheie cu dinte recomandată Cod 628400	68 / 75
Ø exterior bucă elastică D	73 mm
Lungime activă dimensiune A	105 mm
Forță de strângere până la	4000 Nm
Suport	HSK-A 100
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină de forță

## Accesorii

Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 16 mm	309576 16
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 12 mm	309576 12
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 20 mm	309576 20
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 6 mm	309576 6
Cheiecu dinte Pentru Ø exterior piulițe 68/75 mm	628400 68/75
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 8 mm	309576 8
Conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 32	309880 32
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 14 mm	309576 14

Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 25 mm

309576 25

Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 10 mm

309576 10