

NT TOOL**Mandrină de forță, SK 50, Ø D1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300787 32
GTIN	2050001771766
Clasa articolului	33K

Descriere**Execuție:**

- **Frecare redusă datorită rulmenților cu ace.**
- **Protejate cu un strat de acoperire anticoroziv.**
- **Etanșe la praf și la apă.**
- **Forța de strângere foarte ridicată mărește durabilitatea și îmbunătățește suprafața.**
- **Plajă de strângere flexibilă datorită bușelor elastice.**
- **Prindere centrică a sculei cu concentricitate optimă.**
- **Alimentare interioară cu lichid de răcire.**

Avantaj:

- **Durabilitate mărită a sculelor**
- **Proprietăți de atenuare a vibrațiilor.**
- **Stabilitate ridicată datorită piuliței de strângere întărite**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică.

Livrare:

Cu piuliță de strângere.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere Cod 308600 – 308806.

Bușe elastice Cod 309575 – 309576.

Descriere tehnică

cheie cu dinte recomandată Cod 628400	68 / 75
Lungime activă dimensiune A	105 mm

Ø de prindere D ₁	32 mm
Ø exterior bucă elastică D	73 mm
Forță de strângere până la	4000 Nm
Suport	SK 50
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină de forță

Accesorii

Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 14 mm	309576 14
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 10 mm	309576 10
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 12 mm	309576 12
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 16 mm	309576 16
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 25 mm	309576 25
Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere special fără filet interioretetașat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 6 mm	309576 6
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 20 mm	309576 20
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 8 mm	309576 8