



Palpator inductiv de lungime radial, Tip: GT22



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 434777 GT22 |
| GTIN | 7630041112436 |
| Clasa articolului | 45A |

Descriere

Execuție:

Palpator manual de lungime de precizie cu aplicații multiple.

- **Palpatoare precise, cu ghidaj cu bilă.**
- **Precizie ridicată a măsurii datorită amplificării electronice a semnalului de măsură.**
- **Tijă de strângere Ø 8 mm, cu strângere pe întreaga lungime.**
- **Insensibile la variații de temperatură și forțe laterale datorită rulmenților cu bile.**
- **Ecranare electromagnetică excelentă.**

Palpatoarele TESA se disting prin reproductibilitate excelentă, durabilitate și longevitate.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Utilizabil universal pentru toate operațiile de măsurare foarte exacte, în special în ateliere și în producție.

Accesorii opționale:

Vârfuri de măsurare, resorturi pentru forța de măsurare.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------|---------|
| Compatibilitate | TESA |
| Domeniu de măsurare | ±1 mm |
| Repetabilitate | 0,01 μm |

| | |
|---|----------------------------------|
| Forța de măsurare în punctul zero electric | 0,63 N |
| Denumirea producătorului | GT22 |
| Abatere de la liniaritate (L=lungime de măsurare în mm) | $0,2 + 3 \times L^3 \mu\text{m}$ |
| Ridicarea palpatoarelor de măsurare | mecanic / vid |
| Cursă palpator de măsurare | 4,3 mm |
| Burdof de protecție | Nitril |
| Clasă de protecție IP | IP 65 |
| Calibrarea | Preț la cerere |
| Tip produs | Palpator |