

NT TOOL**Mandrină de forță, SK 40, Ø D1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300785 32
GTIN	2050001772091
Clasa articolului	33K

Descriere**Execuție:**

- Frecare redusă datorită rulmenților cu ace.
- Protejate cu un strat de acoperire anticoroziv.
- Etanșe la praf și la apă.
- Forța de strângere foarte ridicată mărește durabilitatea și îmbunătățește suprafața.
- Plajă de strângere flexibilă datorită bușelor elastice.
- Prindere centrică a sculei cu concentricitate optimă.
- Alimentare interioară cu lichid de răcire.

Avantaj:

- Durabilitate mărită a sculelor
- Proprietăți de atenuare a vibrațiilor.
- Stabilitate ridicată datorită piuliței de strângere întărite

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică.

Livrare:

Cu piuliță de strângere.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere Cod 308600 – 308806.

Bușe elastice Cod 309575 – 309576.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	32 mm
Lungime activă dimensiune A	105 mm

Ø exterior bucușă elastică D	73 mm
cheie cu dinte recomandată Cod 628400	68 / 75
Forță de strângere până la	4000 Nm
Suport	SK 40
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină de forță

Accesorii

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 14 mm	309576 14
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 8 mm	309576 8
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 12 mm	309576 12
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 6 mm	309576 6
Șurub de tragere special fără filet interioaretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 20 mm	309576 20
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 10 mm	309576 10
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 25 mm	309576 25
Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 16 mm	309576 16
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
	308795 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO
40

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO
40

308785 40