

NT TOOL

Mandrină de forță, BT 50, Ø D1: 32 mm**Date comandă**

Numărul de comandă	302862 32
GTIN	2050001771797
Clasa articolului	33K

Descriere**Execuție:**

- **Frecare redusă datorită rulmenților cu ace.**
- **Protejate cu un strat de acoperire anticoroziv.**
- **Etanșe la praf și la apă.**
- **Forța de strângere foarte ridicată mărește durabilitatea și îmbunătățește suprafața.**
- **Plajă de strângere flexibilă datorită bușelor elastice.**
- **Forță de strângere de până la 1000 Nm la Ø 20, 4000 Nm la Ø 32.**

Igeltex:

Găurile axiale interioare împiedică efectiv alunecarea sculei.

Rigiditatea radială ridicată datorată tensiunii repetabile cu acuratețe față de o suprafață plană împiedică abaterea, asigurând o precizie ridicată la prelucrare precum și o durabilitate mare a sculelor.

Canalele T preiau uleiul și grăsimea, asigurându-se astfel transmiterea precisă a momentului.

Rulare foarte lină a piuliței de strângere.

Avantaj:

- **Durabilitate mărită a sculelor.**
- **Proprietăți de atenuare a vibrațiilor.**
- **Stabilitate ridicată datorită piuliței de strângere întărite.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică.

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere.

Accesorii opționale:

Cheie cu gheară Cod 628400.

Șuruburi de tragere Cod 308760 – 308795.

Bușe elastice Cod 309575 – 309576.

Lungime activă dimensiune A: 105 mm

Ø exterior bucă elastică D: 73 mm

cheie cu dinte recomandată Cod 628400: 68 / 75

Descriere tehnică

cheie cu dinte recomandată Cod 628400	68 / 75
Ø de prindere D ₁	32 mm
Lungime activă dimensiune A	105 mm
Ø exterior bucă elastică D	73 mm
Suport	BT 50
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	AD
Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 µm
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Mandrină de forță

Accesorii

Bucşe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 12 mm	309576 12
Şurub de tragere 45° etanşat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Şurub de tragere 90° etanşat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Şurub de tragere 60° etanşat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Bucşe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 6 mm	309576 6

Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308780 50
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 10 mm	309576 10
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 25 mm	309576 25
Cheie cu dinte Pentru Ø exterior piulițe 68/75 mm	628400 68/75
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 14 mm	309576 14
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 16 mm	309576 16
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 8 mm	309576 8
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 20 mm	309576 20