

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși batante din tablă masivă, Înălțime: 900mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940001 900
GTIN	4062406067014
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 20×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Adâncime	500 mm
----------	--------

Înălțimea utilă	745 mm
Poziționarea mânerului	sus
ComfortClose	nu
Lățime	500 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă
Înălțime	900 mm
Număr de rafturi de depozitare	1
Greutate	32 kg
Adâncime în G	20
Lățime în G	20
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20	940550 20
Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20	940560 20
	940640 75

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 75 mm

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11 914226 GP11

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 100 mm 940640 100

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 200 mm 940640 200

Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 900/1000 mm 940501 900/1000

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F 940559 F

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20 940552 20

Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 20X20 951980 20X20

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 125 mm 940640 125

Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G 20X20 951985 20X20

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 300 mm 940640 300

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 150 mm 940640 150