

Garant GRIDLINE

**Dulap de bază cu uși batante din tablă masivă, Înălțime: 800mm****Date comandă**

Numărul de comandă	940001 800
GTIN	4062406066703
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap echipat 20×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

**Livrare:**

Dulap cu rafturi incluse.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Sistem electronic de închidere – convertibil	da
----------------------------------------------	----

Greutate	32 kg
Număr de rafturi de depozitare	1
Înălțime	800 mm
ComfortClose	nu
Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă
Poziționarea mânerului	sus
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Adâncime	500 mm
Lățime	500 mm
Înălțimea utilă	645 mm
Adâncime în G	20
Lățime în G	20
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

## Accesorii

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	940640 150
Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 20X20	951980 20X20
Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20	940560 20

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F	940559 F
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	940640 300
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20	940550 20
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	940640 200
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	940640 75
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	940640 100
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20	940552 20
Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G 20X20	951985 20X20
Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 750/800 mm	940501 750/800
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	940640 125