

Garant GRIDLINE

Dulap de prelungire cu uși batante din tablă masivă, Înălțime: 1000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940011 1000
GTIN	4062406067137
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 20×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Lățime	500 mm
--------	--------

Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă
ComfortClose	nu
Greutate	36 kg
Înălțimea utilă	845 mm
Poziționarea mânerului	jos
Adâncime	500 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Număr de rafturi de depozitare	2
Înălțime	1000 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Adâncime în G	20
Lățime în G	20
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de prelungire / tip extensie
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	940640 100
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	940640 300
	940640 150

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 150 mm

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 125 mm

940640 125

Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 900/1000 mm

940501 900/1000

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 75 mm

940640 75

Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G 20X20

951985 20X20

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20

940560 20

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20

940552 20

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20

940550 20

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 200 mm

940640 200

Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 20X20

951980 20X20

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F

940559 F

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11