

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși batante cu geam, Înălțime: 800mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940003 800
GTIN	4062406067069
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 20×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Înălțimea utilă	645 mm
-----------------	--------

Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Adâncime	500 mm
Număr de rafturi de depozitare	1
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Greutate	32 kg
ComfortClose	nu
Lățime	500 mm
Înălțime	800 mm
Poziționarea mânerului	sus
Adâncime în G	20
Lățime în G	20
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietore cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20	940550 20
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	940640 75
	940560 20

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20

Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 20X20 951980 20X20

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 150 mm 940640 150

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 125 mm 940640 125

Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 750/800 mm 940501 750/800

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F 940559 F

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 200 mm 940640 200

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11 914226 GP11

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 300 mm 940640 300

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20 940552 20

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 100 mm 940640 100

Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G 20X20 951985 20X20