

Garant GRIDLINE

**Dulap de bază cu uși batante cu geam, Înălțime: 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	940003 1000
GTIN	4062406067083
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap echipat 20×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

**Livrare:**

Dulap cu rafturi incluse.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
-----------------------------	---------------------

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Înălțimea utilă	845 mm
ComfortClose	nu
Adâncime	500 mm
Număr de rafturi de depozitare	2
Poziționarea mânerului	sus
Lățime	500 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Înălțime	1000 mm
Greutate	36 kg
Adâncime în G	20
Lățime în G	20
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietore cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

## Accesorii

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	940640 100
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	940640 75
	951985 20X20

Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G 20X20

Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 900/1000 mm

940501 900/1000

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 150 mm

940640 150

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 300 mm

940640 300

Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 20X20

951980 20X20

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 200 mm

940640 200

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F

940559 F

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 125 mm

940640 125

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20

940560 20

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20

940550 20

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20

940552 20