

Garant GRIDLINE

**Dulap de prelungire cu uși batante cu geam, Înălțime: 500mm****Date comandă**

Numărul de comandă	940013 500
GTIN	4062406067144
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap echipat 20×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

**Livrare:**

Dulap cu rafturi incluse.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Greutate	20 kg
----------	-------

Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Înălțimea utilă	345 mm
Lățime	500 mm
Înălțime	500 mm
Număr de rafturi de depozitare	1
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Poziționarea mânerului	jos
ComfortClose	nu
Adâncime	500 mm
Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Adâncime în G	20
Lățime în G	20
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietore cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de prelungire / tip extensie
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

## Accesorii

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	940640 200
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20	940550 20
	940640 150

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 150 mm

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
---	-------------

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20	940560 20
---	-----------

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20	940552 20
---	-----------

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	940640 125
--	------------

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	940640 100
--	------------

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	940640 75
---	-----------

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F	940559 F
---	----------