

Garant GRIDLINE

Dulap de prelungire cu uși batante cu geam, Înălțime: 750mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940013 750
GTIN	4062406067151
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 20×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Lățime	500 mm
--------	--------

Înălțimea utilă	595 mm
Număr de rafturi de depozitare	1
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
ComfortClose	nu
Greutate	28 kg
Poziționarea mânerului	jos
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Înălțime	750 mm
Adâncime	500 mm
Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Adâncime în G	20
Lățime în G	20
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de prelungire / tip extensie
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	940640 150
Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 750/800 mm	940501 750/800
	940559 F

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 75 mm

940640 75

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20

940550 20

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 100 mm

940640 100

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 200 mm

940640 200

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 125 mm

940640 125

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20

940552 20

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20

940560 20