

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu sertar, uși batante din tablă masivă, 16×16G, Înălțime: 1000mm**Date comandă**

Numărul de comandă

940021 1000

GTIN

4062406067205

Clasa articolului

9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 20×20G, cu sertare 16×16G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietore cilindrică. **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Înălțime frontală sertare 125 mm.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse și sertar.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, uși și părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Înălțime	1000 mm
Număr de rafturi de depozitare	2
Greutate	46 kg
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Înălțimea utilă	845 mm
Adâncime	500 mm
Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă
Număr de sertare	1
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Lățime	500 mm
Poziționarea mânerului	sus
ComfortClose	nu
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățime utilă sertare	400 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	16
Lățimea utilă a sertarelor în G	16
Adâncime utilă sertare	400 mm
Lățime în G	20
Adâncime în G	20
Suprafață utilă a sertarelor în G	16×16
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	16×16G
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 20X20	951980 20X20
Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 900/1000 mm	940501 900/1000
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20	940550 20
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	940640 100
Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la retragere Capacitate portantă sertar 75 kg	950180 75
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	940640 75
Set de covorașe antialunecare pentru sertare, 5 buc. Dimensiuni în G 16X16	951885 16X16
Covoraș din cauciuc cu caneluri pentru sertare Dimensiuni în G 16X16	951910 16X16
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20	940552 20
Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine 20 buc. Tip F	940559 F
Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G 20X20	951985 20X20
Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20	940560 20
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	940640 125