

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu sertar, uși batante cu geam, 16×16G, Înălțime: 1250mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940023 1250
GTIN	4062406067274
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 20×20G, cu sertare 16×16G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Înălțime frontală sertare 125 mm.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse și sertar.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, uși și părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Lățime	500 mm
Număr de rafturi de depozitare	2
Înălțime	1250 mm
ComfortClose	nu
Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Înălțimea utilă	1095 mm
Adâncime	500 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Poziționarea mânerului	sus
Greutate	53 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Număr de sertare	1
Lățimea utilă a sertarelor în G	16
Adâncime utilă sertare	400 mm
Lățime utilă sertare	400 mm
Lățime în G	20
Adâncimea utilă a sertarelor în G	16
Adâncime în G	20
Suprafață utilă a sertarelor în G	16×16
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	16×16G

Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	940640 125
Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20	940560 20
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	940640 150
Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F	940559 F
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	940640 300
Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 20X20	951980 20X20
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20	940552 20
Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G 20X20	951985 20X20
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	940640 100
Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 1250 mm	940501 1250
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Covoraș din cauciuc cu caneluri pentru sertare Dimensiuni în G 16X16	951910 16X16
Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la retragere Capacitate portantă sertar 75 kg	950180 75
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20	940550 20
Set de covorașe antialunecare pentru sertare,5 buc. Dimensiuni în G 16X16	951885 16X16

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 200 mm

940640 200

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 75 mm

940640 75