

Garant GRIDLINE

**Dulap de prelungire cu sertar, uși batante din tablă masivă, 16×16G, Înălțime: 750mm****Date comandă**

Numărul de comandă	940031 750
GTIN	4062406067298
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap echipat 20×20G, cu sertare 16×16G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Înălțime frontală sertare 125 mm.

**Livrare:**

Dulap cu rafturi incluse și sertar.

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, uși și părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

## Descriere tehnică

Greutate	33 kg
ComfortClose	nu
Înălțimea utilă	595 mm
Lățime	500 mm
Poziționarea mânerului	jos
Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă
Număr de rafturi de depozitare	1
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Înălțime	750 mm
Număr de sertare	1
Adâncime	500 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Lățimea utilă a sertarelor în G	16
Adâncimea utilă a sertarelor în G	16
Adâncime în G	20
Lățime utilă sertare	400 mm
Adâncime utilă sertare	400 mm
Lățime în G	20
Suprafață utilă a sertarelor în G	16×16
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	16×16G
Modelul dulapului	Dulap de prelungire / tip extensie
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

## Accesorii

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	940640 125
Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cuuși batante pentru înălțimea dulapului 750/800 mm	940501 750/800
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20	940552 20
Covoraș din cauciuc cu caneluri pentru sertare Dimensiuni în G 16X16	951910 16X16
Set de covorașe antialunecare pentru sertare,5 buc. Dimensiuni în G 16X16	951885 16X16
Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la retragere Capacitate portantă sertar 75 kg	950180 75
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	940640 150
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	940640 100
Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20	940560 20
Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F	940559 F
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	940640 300
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	940640 75
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20	940550 20

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 20G Înălțime  
frontală a sertarului 200 mm

940640 200