

Garant GRIDLINE

**Dulap de bază cu uși batante din tablă masivă, Înălțime: 2000mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 940041 2000   |
| GTIN               | 4062406067397 |
| Clasa articolului  | 9GI           |

**Descriere****Execuție:**

Dulap echipat 30×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

**Livrare:**

Dulap cu rafturi incluse.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Latura frontală a dulapului | ușă batantă din tablă masivă |
|-----------------------------|------------------------------|

|  |  |
|--|--|
| ComfortClose   | nu   |
| Sistem electronic de închidere – convertibil   | da   |
| Înălțime   | 2000 mm  |
| Greutate   | 86 kg  |
| Lățime   | 750 mm   |
| Adâncime   | 500 mm   |
| Număr de rafturi de depozitare   | 5  |
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal) | 100 kg   |
| Înălțimea utilă  | 1845 mm  |
| Poziționarea mânerului   | central  |
| Adâncime în G  | 20   |
| Lățime în G  | 30   |
| Grosimea materialului  | 0,9 mm   |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului  | 1000 kg  |
| Unghi de deschidere a ușii   | 250 grad   |
| Egalizarea înălțimii la intervale  | 25 mm  |
| Încuietoare cilindrică   | Element modular de inserție                                    |
| Selectarea culorii   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Modelul dulapului  | Dulap de bază  |
| Tip produs   | Dulap cu rafturi de depozitare                                 |

## Accesorii

|   |           |
|---|-----------|
| Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F | 940559 F  |
| Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30     | 940552 30 |
|   | 940590 30 |

Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului /  
compartimentului în G 30

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși  
batante, lățime 30G pentru înălțimea dulapului 2000 mm

940510 2000

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului /  
compartimentului în G 30

940550 30

Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși  
batante pentru înălțimea dulapului 2000 mm

940501 2000

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului /  
compartimentului în G 30

940560 30

Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G, înălțime 150 mm  
Lățimea corpului în G 30

958146 30