

Garant GRIDLINE

**Dulap de bază cu uși batante din tablă masivă, Înălțime: 900mm****Date comandă**

Numărul de comandă	940041 900
GTIN	4062406067359
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap echipat 30×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

**Livrare:**

Dulap cu rafturi incluse.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă
Lățime	750 mm
Poziționarea mânerului	sus
Adâncime	500 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Înălțimea utilă	745 mm
Înălțime	900 mm
Greutate	42 kg
ComfortClose	nu
Număr de rafturi de depozitare	1
Lățime în G	30
Adâncime în G	20
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

## Accesorii

Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cuuși batante pentru înălțimea dulapului 900/1000 mm	940501 900/1000
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940550 30

Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 30X20	951980 30X20
Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F	940559 F
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940552 30
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cușii batante, lățime 30G pentru înălțimea dulapului 900 mm	940510 900
Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G 30X20	951985 30X20
Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940560 30
Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940590 30
Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G, înălțime 150 mm Lățimea corpului în G 30	958146 30