

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși batante cu geam, Înălțime: 750mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 940043 750 |
| GTIN | 4062406067403 |
| Clasa articolului | 9GI |

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 30×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

| | |
|----------|--------|
| Adâncime | 500 mm |
|----------|--------|

| | |
|--|--|
| Greutate | 65 kg |
| ComfortClose | nu |
| Poziționarea mânerului | sus |
| Sistem electronic de închidere – convertibil | da |
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal) | 100 kg |
| Lățime | 750 mm |
| Latura frontală a dulapului | ușă batantă cu geam |
| Adâncime în G | 20 |
| Lățime în G | 30 |
| Grosimea materialului | 0,9 mm |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1000 kg |
| Unghi de deschidere a ușii | 250 grad |
| Egalizarea înălțimii la intervale | 25 mm |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserție |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Modelul dulapului | Dulap de bază |
| Tip produs | Dulap cu rafturi de depozitare |

Accesorii

| | |
|---|----------------|
| Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 750/800 mm | 940501 750/800 |
| Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30 | 940552 30 |
| Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30 | 940560 30 |
| Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 30X20 | 951980 30X20 |
| Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11 | 914226 GP11 |

Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 30

940590 30

Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G, înălțime 150 mm
Lățimea corpului în G 30

958146 30

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu
batante, lățime 30G pentru înălțimea dulapului 750/800
mm

940510 750/800

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru
dulapuri GridLine 20 buc. Tip F

940559 F

Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G
30X20

951985 30X20

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 30

940550 30