

Garant GRIDLINE

**Dulap de bază cu uși batante cu geam, Înălțime: 800mm****Date comandă**

Numărul de comandă	940043 800
GTIN	4062406067410
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap echipat 30×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

**Livrare:**

Dulap cu rafturi incluse.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Adâncime	500 mm
----------	--------

Înălțime	800 mm
Înălțimea utilă	645 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Greutate	39 kg
ComfortClose	nu
Lățime	750 mm
Poziționarea mânerului	sus
Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Număr de rafturi de depozitare	1
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Adâncime în G	20
Lățime în G	30
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

## Accesorii

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940560 30
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940552 30
	958146 30

Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G, înălțime 150 mm  
Lățimea corpului în G 30

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine 20 buc. Tip F

940559 F

Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cușii batante pentru înălțimea dulapului 750/800 mm

940501 750/800

Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 30X20

951980 30X20

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30

940550 30

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cușii batante, lățime 30G pentru înălțimea dulapului 750/800 mm

940510 750/800

Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30

940590 30

Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G 30X20

951985 30X20