

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși batante cu geam, Înălțime: 1500mm**Date comandă**

Numărul de comandă

940043 1500

GTIN

4062406067458

Clasa articolului

9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 30×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere.****Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Înălțime

1500 mm

Poziționarea mânerului	sus
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Greutate	65 kg
ComfortClose	nu
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Înălțimea utilă	1345 mm
Număr de rafturi de depozitare	3
Lățime	750 mm
Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Adâncime	500 mm
Adâncime în G	20
Lățime în G	30
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietore cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940560 30
Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G 30X20	951985 30X20
	958146 30

Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G, înălțime 150 mm
Lățimea corpului în G 30

Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 30

940590 30

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși
batante, lățime 30G pentru înălțimea dulapului 1500 mm

940510 1500

Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși
batante pentru înălțimea dulapului 1500 mm

940501 1500

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 30

940552 30

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11

Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 30X20

951980 30X20

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 30

940550 30

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru
dulapuri GridLine 20 buc. Tip F

940559 F