

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu sertar, uși batante din tablă masivă, 26×16G, Înălțime: 750mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940061 750
GTIN	4062406067533
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 30×20G, cu sertare 26×16G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Înălțime frontală sertare 125 mm.

Livrare:

Dulap cu rafturi de depozitare și sertare incluse.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, uși și părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Număr de rafturi de depozitare	1
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
ComfortClose	nu
Înălțime	750 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Număr de sertare	1
Adâncime	500 mm
Greutate	43 kg
Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă
Lățime	750 mm
Înălțimea utilă	595 mm
Poziționarea mânerului	sus
Lățime utilă sertare	650 mm
Adâncime în G	20
Lățimea utilă a sertarelor în G	26
Adâncimea utilă a sertarelor în G	16
Adâncime utilă sertare	400 mm
Lățime în G	30
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×16
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	26×16G
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	940641 200
Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 30X20	951980 30X20
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940552 30
Covoraș pentru sertare Dimensiuni în G 26X16	951830 26X16
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	940641 100
Covoraș din cauciuc cu caneluri pentru sertare Dimensiuni în G 26X16	951910 26X16
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	940641 150
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși batante, lățime 30G pentru înălțimea dulapului 750/800 mm	940510 750/800
Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F	940559 F
Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G 30X20	951985 30X20
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	940641 125
Raft de depozitare200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940590 30
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	940641 75
	958146 30

Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G, înălțime 150 mm
Lățimea corpului în G 30

Set de covorașe antialunecare pentru sertare, 5 buc.
Dimensiuni în G 26X16

951885 26X16

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 30

940550 30

Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la
retragere Capacitate portantă sertar 75 kg

950180 75

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 30

940560 30

Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși
batante pentru înălțimea dulapului 750/800 mm

940501 750/800

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 30G Înălțime
frontală a sertarului 300 mm

940641 300