

Garant GRIDLINE

**Dulap de bază cu sertar, uși batante cu geam, 26×16G, Înălțime: 1250mm****Date comandă**

Numărul de comandă

940063 1250

GTIN

4062406067649

Clasa articolului

9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap echipat 30×20G, cu sertare 26×16G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietore cilindrică. **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Înălțime frontală sertare 125 mm.

**Livrare:**

Dulap cu rafturi de depozitare și sertare incluse.

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, uși și părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Adâncime	500 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Poziționarea mânerului	sus
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Număr de sertare	1
Greutate	61 kg
Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Înălțime	1250 mm
Lățime	750 mm
ComfortClose	nu
Număr de rafturi de depozitare	2
Înălțimea utilă	1095 mm
Lățime utilă sertare	650 mm
Adâncime utilă sertare	400 mm
Adâncime în G	20
Lățime în G	30
Adâncimea utilă a sertarelor în G	16
Lățimea utilă a sertarelor în G	26
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×16
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietore cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	26×16G

Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

## Accesorii

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși batante, lățime 30G pentru înălțimea dulapului 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 30X20	951980 30X20
Covoraș pentru sertare Dimensiuni în G 26X16	951830 26X16
Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la retragere Capacitate portantă sertar 75 kg	950180 75
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 300 mm	940641 300
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 100 mm	940641 100
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940552 30
Covoraș din cauciuc cu caneluri pentru sertare Dimensiuni în G 26X16	951910 26X16
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940550 30
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	940641 125
Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G,Înălțime 150 mm Lățimea corpului în G 30	958146 30
Set de covorașe antialunecare pentru sertare,5 buc. Dimensiuni în G 26X16	951885 26X16
Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F	940559 F
Raft de depozitare200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940590 30

Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 150 mm	940641 150
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 200 mm	940641 200
Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 1250 mm	940501 1250
Sertar pentru dulapuri cu uși batante,lățime 30G Înălțime frontală a sertarului 75 mm	940641 75
Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G 30X20	951985 30X20
Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	940560 30