


Garant GRIDLINE

Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pe&ntu încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 30G, 26×24G, Înălțime frontală a sertarului: 75mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 942570 75 |
| GTIN | 4062406067731 |
| Clasa articolului | 9GI |

Descriere**Execuție:**

Sertare pentru montarea în dulapuri GridLine cu capacitate mare și dulapuri GridLine pentru încărcări mari, cu **ușă batantă**.

Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou. Concept inovator pentru sertare pentru echiparea optimă cu elemente de compartimentare.

Adaptat pentru:

Dulapuri Cod 941001 – 941033, Cod 942301 – 942323, Cod 942701 – 942723, Cod 942802 – 942824.

Culoare:

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Ref. 30 și Ref. 40 potrivită pentru dulapuri cu lățimea 60G și 80G, deoarece au 2 compartimente. Sertarele nu sunt recomandate pentru dulapuri cu uși glisante.

Descriere tehnică

| | |
|----------------------|--------|
| Greutate | 6 kg |
| Înălțimea utilă | 50 mm |
| Adâncimea utilă în G | 24 |
| Lățimea utilă în G | 26 |
| Lățime utilă | 650 mm |

| | |
|---|--|
| Adâncime utilă | 600 mm |
| Grosimea materialului | 0,9 mm |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg |
| Deschiderea sertarului (parțială / completă) | 100 % |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G | 26×24G |
| Tip produs | Sertar |

Accesorii

| | |
|--|--------------|
| Set de covorașe antialunecare pentru sertare,5 buc. Dimensiuni în G 26X24 | 951885 26X24 |
| Covoraș pentru sertare Dimensiuni în G 26X24 | 951830 26X24 |
| Covoraș din cauciuc cu caneluri pentru sertare Dimensiuni în G 26X24 | 951910 26X24 |