


Garant GRIDLINE

Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pe&ntu încărcări mari, cu u&scă batantă Lățime 40G, 36×24G, Înălțime frontală a sertarului: 150mm**Date comandă**

Numărul de comandă	942573 150
GTIN	4062406067830
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Sertare pentru montarea în dulapuri GridLine cu capacitate mare și dulapuri GridLine pentru încărcări mari, cu **u&scă batantă**.

Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou. Concept inovator pentru sertare pentru echiparea optimă cu elemente de compartimentare.

Adaptat pentru:

Dulapuri Cod 941001 – 941033, Cod 942301 – 942323, Cod 942701 – 942723, Cod 942802 – 942824.

Culoare:

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Ref. 30 și Ref. 40 potrivită pentru dulapuri cu lățimea 60G și 80G, deoarece au 2 compartimente. Sertarele nu sunt recomandate pentru dulapuri cu uși glisante.

Descriere tehnică

Înălțimea utilă	125 mm
Greutate	9 kg
Lățimea utilă în G	36
Adâncimea utilă în G	24
Lățime utilă	900 mm

Adâncime utilă	600 mm
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	36×24G
Tip produs	Sertar

Accesorii

Set de covorașe antialunecare pentru sertare,5 buc. Dimensiuni în G 36X24	951885 36X24
Covoraș pentru sertare Dimensiuni în G 36X24	951830 36X24
Covoraș din cauciuc cu caneluri pentru sertare Dimensiuni în G 36X24	951910 36X24