


Garant GRIDLINE

**Sertare pentru dulapuri cu capacitate mare/pe&ntu încărcări mari, cu ușă batantă Lățime 40G, 36×24G, Înălțime frontală a sertarului: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	942573 200
GTIN	4062406067847
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Sertare pentru montarea în dulapuri GridLine cu capacitate mare și dulapuri GridLine pentru încărcări mari, cu **ușă batantă**.

Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou. Concept inovator pentru sertare pentru echiparea optimă cu elemente de compartimentare.

**Adaptat pentru:**

Dulapuri Cod 941001 – 941033, Cod 942301 – 942323, Cod 942701 – 942723, Cod 942802 – 942824.

**Culoare:**

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

Ref. 30 și Ref. 40 potrivită pentru dulapuri cu lățimea 60G și 80G, deoarece au 2 compartimente. Sertarele nu sunt recomandate pentru dulapuri cu uși glisante.

**Descriere tehnică**

Înălțimea utilă	175 mm
Greutate	11 kg
Adâncimea utilă în G	24
Lățimea utilă în G	36
Lățime utilă	900 mm

Adâncime utilă	600 mm
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	36×24G
Tip produs	Sertar

## Accesorii

Covoraș pentru sertare Dimensiuni în G 36X24	951830 36X24
Set de covorașe antialunecare pentru sertare,5 buc. Dimensiuni în G 36X24	951885 36X24
Covoraș din cauciuc cu caneluri pentru sertare Dimensiuni în G 36X24	951910 36X24