

Garant**Freză-disc cu arbore Lățime ap = 6 mm, Ø D: 125Lmm**

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 218564 125L |
| GTIN | 4045197707505 |
| Clasa articolului | 210 |

Descriere

Execuție:

Freză-disc cu arbore din oțel special rezistent pentru diminuarea vibrațiilor.

Aplicație:

Pentru frezarea canalurilor și canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

Piese de schimb:

Cod 219950 (**TX15; 2,2 Nm**).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. IP15**.

Se pot achiziționa freze-disc cu Ø până la D = 200 mm.

Descriere tehnică

| | |
|---|--------|
| Ø gulerului d ₁ | 59 mm |
| Număr efectiv de tășuri Z _{ef} | 6 |
| Ø tășului D _c | 125 mm |

| | |
|--|-----------------------|
| Lungimea totală L_{ges} | 50 mm |
| Adâncime maximă de tăiere $a_{e,max}$ | 29,7 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | SNHX |
| Ø orificiu prindere | 32 mm |
| Număr plăcuțe amovibile | 12 |
| Tip de coadă | cu alezaj |
| Răcire interioară | nu |
| Schimbare sculă | PowerCard |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | SN.. 1203 |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 219950 (IP15; 2,2 Nm) |
| Tip produs | Freză-disc |

Accesorii

| | |
|--|-------------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. | 219950 |
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP | 674252 15IP |
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm | 211750 2,2 |