

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși batante cu geam, Înălțime: 900mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940083 900
GTIN	4062406068097
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 40×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietore cilindrică. **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, **acoperit cu vopsea pulbere.**

Uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Greutate	50 kg
----------	-------

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Număr de rafturi de depozitare	1
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Lățime	1000 mm
Adâncime	500 mm
Poziționarea mânerului	sus
Înălțime	900 mm
Înălțimea utilă	745 mm
ComfortClose	nu
Lățime în G	40
Adâncime în G	20
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 900/1000 mm	940501 900/1000
Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G 40X20	951985 40X20
	940550 40

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 40

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 40

940560 40

Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 40X20

951980 40X20

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cușii
batante, lățime 40G pentru înălțimea dulapului 900 mm

940511 900

Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 40

940552 40

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru
dulapuri GridLine20 buc. Tip F

940559 F

Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 40

940590 40

Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G, înălțime 150 mm
Lățimea corpului în G 40

958146 40

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11