

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu uși batante cu geam, Înălțime: 1000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	940083 1000
GTIN	4062406068103
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 40×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, **acoperit cu vopsea pulbere.**

Uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

ComfortClose	nu
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Greutate	56 kg
Număr de rafturi de depozitare	2
Poziționarea mânerului	sus
Înălțime	1000 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Adâncime	500 mm
Înălțimea utilă	845 mm
Lățime	1000 mm
Adâncime în G	20
Lățime în G	40
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F	940559 F
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940550 40

Placă de așezare din bambus Dimensiune în G 40X20	951980 40X20
Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940560 40
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940552 40
Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940590 40
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cușii batante, lățime 40G pentru înălțimea dulapului 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cușii batante pentru înălțimea dulapului 900/1000 mm	940501 900/1000
Placă de așezare din lemn stratificat Dimensiune în G 40X20	951985 40X20
Soclu cu panou detașabil, adâncime 20G, înălțime 150 mm Lățimea corpului în G 40	958146 40