

Garant GRIDLINE

**Dulap de prelungire cu uși batante cu geam, Înălțime: 750mm****Date comandă**

Numărul de comandă	940093 750
GTIN	4062406068189
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap echipat 40x20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietore cilindrică. **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a ușii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a ușii.

**Livrare:**

Dulap cu rafturi incluse.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, **acoperit cu vopsea pulbere.**

Uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Greutate	45 kg
Înălțime	750 mm

Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățime	1000 mm
Poziționarea mânerului	jos
Înălțimea utilă	595 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Adâncime	500 mm
ComfortClose	nu
Lățime în G	40
Adâncime în G	20
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de prelungire / tip extensie
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

## Accesorii

Raft de depozitare înclinat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940560 40
Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 750/800 mm	940501 750/800
Raft de depozitare perforat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940552 40
Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F	940559 F

Raft de depozitare 200 kg pentru lățimea dulapului /  
compartimentului în G 40

940590 40

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului /  
compartimentului în G 40

940550 40

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși  
batante, lățime 40G pentru înălțimea dulapului 750/800  
mm

940511 750/800