

Garant GRIDLINE

**Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 20G, 16×16G, Înălțime frontală a sertarului: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	940640 300
GTIN	4062406068233
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Sertare pentru montare în dulapurile GridLine. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou. Concept inovator pentru sertare pentru echiparea optimă cu elemente de compartimentare.

**Adaptat pentru:**

Dulapuri Cod 940001 – 940103; Cod 940111 – 940113; Cod 940801 – 940843.

**Culoare:**

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

Nerecomandat pentru montarea în dulapuri cu uși glisante.

**Descriere tehnică**

Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Greutate	22 kg
Lățimea utilă în G	16
Înălțimea utilă	275 mm
Adâncimea utilă în G	16
Domeniu de utilizare	Dulap cu rafturi de depozitare
Lățime utilă	400 mm

Adâncime utilă	400 mm
cu deblocare individuală a sertarelor	nu
Grosimea materialului	0,9 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	16×16G
Tip produs	Sertar

## Accesorii

Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la retragere Capacitate portantă sertar 75 kg	950180 75
Set de covorașe antialunecare pentru sertare,5 buc. Dimensiuni în G 16X16	951885 16X16
Covoraș din cauciuc cu caneluri pentru sertare Dimensiuni în G 16X16	951910 16X16